



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,00T

Waga dynamiczna DWT/HL HP



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	7500 g
Dokładność odczytu [d]	0,2 g
Zakres tary	-7500 g

Parametry fizyczne

Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
-------------	---------------------------------

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
-------------------	------------

Cechy użytkowe

Wydajność	max 180 szt/min
Prędkość	0,1-1 m/s



Akcesoria

Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Przewody RS 232, RS 485

Przyciski sterujące
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]