



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,07X

Kommunikationsmodul IM02.1 (MediaBox)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts	100×100×30,5 mm




Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 Präzisionswaage 5Y.PM
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
 Mikrowaage XA 5Y.M.A
 Wägeterminal PUE CY10
 Multifunktionswaage CY10
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Präzisionswaage CY10
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Mikrowaage MYA 5Y
 Analysenwaage XA 5Y
 Feuchtebestimmer PMV 5Y
 Mikrowaage XA 5Y.M
 Kabel RS 232, RS 485
 Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
 Mikrowaage XA 5Y.M.A.S

Abmessungen des Geräts



100×100×30,5 mm