



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,089

MYA 21.5Y.P ミクロ天秤

WL-109-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Percent Weighing



Peak hold



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Pipettes Calibration



Air density correction



Moveable range



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	21 g
最小荷重	0,1 mg
最小表示 [d]	1 µg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-21 g
標準繰り返し性 [5% Max]	1 µg

計測パラメータ	
標準繰り返し性 [Max]	3 µg
標準最小計量値 (USP)	2 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,2 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	1,6 µg
許容繰り返し性 [Max]	4 µg
直線性	±7 µg
偏置誤差	7 µg
感度時間ドリフト	$1 \times 10^{-6} 500 \text{mA}$ (ワイヤレスターミナル - 1A) × Rt
安定化時間	~ 5 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
計量室のドア	分析天秤
納品構成品	計量皿用シールド, 円筒形, ニッケルシルバー, ガラスカバー, 赤外線操作パネルを搭載したバージョン, まで, エバポレーションリング, から, エバポレーションリング, ボトムカバー, 球状, 計量皿の下の計量用フック, 接地バンパー.
計量室寸法	ø 90×90 mm
ひょう量	11 ml
計量皿寸法	ø26 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	9,1 kg
総重量	15,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電氣的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A マイクロ天秤: 12 – 15V DC 1,4A max*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	40% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス

RFIDタグ

防振台

電源アダプタ

追加モジュール

マイクロ天秤用ア風防チャンバー

自動可変容量ピペット

プロ仕様の計量テーブル

静電気防止イオナイザ（除電器）

天秤用保護カバー

バーコードスキャナ

ピペット校正用ワークステーション

RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ

フィルター計量用チャンバー

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター

RS 232、RS 485 ケーブル

レシートプリンタ

指紋リーダー

天秤用保護カバー

RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing（計量）[WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• E2R Weighing Records（計量記録）[WX-010-0038]

• R-Pipettes [WX-010-0026]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

