



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,080

AK-5/100.STENT Automatic Balance for Stents



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--|------------------------------|
| Maksimum yük [Max] | 5,1 g |
| Okuma içinđruluđu [d] | 0,1 µg |
| Dara aralıđı | -5,1 g |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,8 µg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 1 µg |
| Minimum standart ađırlıđı (USP) | 0,8 mg |
| Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2) | 0,08 mg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max] | 1,5 µg |
| Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max] | 2 µg |
| Dođrusallık | ±5 µg |
| Ayarlama | harici |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Cihaz boyutları | 395×195×420 mm |
| Ambalaj boyutları | 860×800×550 mm |

Fiziksel parametreler

Net ağırlık 20 kg

Brüt ağırlık 30 kg

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu

Ek modüller