



Dynamische Waage DWT/HL 1500 HP

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,0EC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 g
Zifferschritt [d]	0,5 g
Tarierbereich	-1500 g
Physikalische Parameter	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 ÷ +40 °C
Besonderheiten	
Leistung	max 180 St./min
Geschwindigkeit	0,1-1 m/s



Extra payment for verification

Zubehör

Displays
Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Kabel RS 232, RS 485
Barcodescanner

Etikettendrucker
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]