



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,0EC](https://radwag.com/pl/info,w1,0EC)

# Waga dynamiczna DWT/HL 1500 HP



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 1500 g                               |
| Dokładność odczytu [d]      | 0,5 g                                |
| Zakres tary                 | -1500 g                              |
| Parametry fizyczne          |                                      |
| Wyświetlacz                 | 5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy |
| Warunki środowiskowe        |                                      |
| Temperatura pracy           | 0 ÷ +40 °C                           |
| Cechy użytkowe              |                                      |
| Wydajność                   | max 180 szt/min                      |
| Prędkość                    | 0,1-1 m/s                            |



Weryfikacja dodatkowo płatna

## Akcesoria

Wyświetlacze  
Czytniki kart transponderowych  
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
Skanery kodów kreskowych  
Drukarki etykiet

Przewody RS 232, RS 485  
Przyciski sterujące  
Adapter USB do terminali wagowych  
Drukarki paragonowe  
Przewód USB (waga – drukarka)

## Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]