



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,0JR

Przenośnik rolkowy 300x250



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Nakładki z przenośnikami rolkowymi. Rolki wykonane ze stali nierdzewnej. Występują w dwóch wersjach: z ogranicznikami lub bez ograniczników bocznych. Przeznaczone do wag z szalką 300×250 mm (wymiar A × B).

UWAGA: Przenośnik rolkowy można stosować tylko do wag lub platform jednozakresowych.

Pasuje do

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Waga platformowa wodoodporna H315 H

Waga wielofunkcyjna HX7
Wagi HY10.H do KTP
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H

Wymiary urządzenia



Model w/o limiters



Model with limiters