



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,0LN

TM-U220A Epson Printer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Esta es la primera impresora de recibos de nuestra producción.

Está disponible en dos variantes que se diferencian en las interfaces de comunicación que tienen:

RTP-RU80 – RS 232* y USB, RTP-UEW80 – USB, Ethernet y Wi-Fi. Las impresoras son compatibles con todas las básculas industriales y de laboratorio de RADWAG. Su conexión y configuración es intuitivamente sencilla y se realiza en un momento (Plug and Play), y la comunicación a través de Wi-Fi permite la impresión remota. Las impresoras cuentan con un cortador de papel que asegura la ergonomía de trabajo.

El conjunto contiene: RTP-RU80: impresora, fuente de alimentación, cable de alimentación con enchufe europeo tipo C o E/F, cable USB, cable RS232 hembra/macho, 1 rollo de papel térmico de 80 mm de ancho, RTP-UEW80: impresora, adaptador de corriente, cable de alimentación con enchufe europeo tipo C o E/F, cable USB, 1 rollo de papel térmico de 80 mm de ancho.

*La toma RS 232 es hembra.

Trabaja con

Bascula de rampa impermeable H315 HR
Analizador de Humedad
MA X7.IC.A
Balanzas dinámicas DWT/HL/HP
Módulo de pesaje MUYA
Módulo de pesaje MAS1
Bascula multifuncionale WPY
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Balanza de alta resolución inoxidables HY10.HRP.H
Analizador de HumedadMA 5Y
Bascula de plataforma C315
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
Bascula multifuncionale inoxidable TMX H
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Balanzas WLY para CCE
Analizador de HumedadMA X2.IC.A
Balanza analítica AS X7
Balanza de precisión PS X2
Balanza analítica AS X2 PLUS
Bascula multifuncionale TMX
Balanza para bebés C315.D
Balanza de precisión WLC
Balanza de precisión PS R2
Básculas de patines C315.4P2
Balanza de precisión WLC X2
Báscula de plataforma inoxidables H315 4H
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H
Balanza de precisión WLC X7
Balanzas PS X2 para CCE
Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF
Bascula de rampa impermeable H315
Analizador de HumedadMA X2.A
Bascula multifuncionale HY10
Terminal de pesaje PUE 5
Módulo de pesaje MAS
Bascula multifuncionale inoxidable HY10 H
Báscula de plataforma inoxidables hundidas H315.4 H/Z
Módulo de pesaje MPS
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H
Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP
Báscula de plataforma C315.4
Balanza de alta resolución HY10.HRP
Balanza de precisión C32.PM
Analizador de Humedad
MA X7.A
Báscula Pesapersonas C315.O
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H.LD
Balanza de precisión PS X7
Balanzas WPY para CCE
Básculas para paletas C315.4P
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO

Analizador de HumedadMA 5Y.IC
Analizador de HumedadMA R
Balanza analítica AS 5Y
Comparador de masa automático AK-4
Comparador de masa automático AKM-2
Balanza de precisión PS R2.H
Balanza HY10.H para CCE
Balanza de precisión WTC
Cámaras antipolvo para impresoras
Báscula de plataforma H315 4C
Báscula Pesapersonas C315.OW
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Balanza de precisión WLY
Comparador de masa automático UMA
Básculas de carriles H315 2K
Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H
Comparadores de masa robóticos
Medición de densidades
Balanza de precisión WLC C/2
Balanzas para ganado H315 4I.S
Balanza de precisión PS R1
Analizadores de HumedadMA X2.A
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB
Balanza analítica AS R2 PLUS
Terminal de pesaje PUE 7.1
Balanzas dinámicas DWT/HL/HPW
Balanza de precisión PS 5Y
Básculas para paquetería
Balanzas dinámicas DWR/H
Comparadores de masa de vacío automáticos
Analizador de Humedad
PMV 5Y
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO
Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H
Terminal PUE C315
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO
Balanzas analíticas AS R1 PLUS
Balanzas dinámicas DWM H2
Balanza de cama C315.4B
Terminal PUE H315
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Balanzas dinámicas DWM
Balanzas dinámicas DWT/RC/HY
Bascula de silla C315.K
Balanzas de rodillos
Balanzas dinámicas DWT/HL/HPC
Básculas de carriles inoxidables H315
Balanza de cama con rampa C315.8B