



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,0LN

Epson TM-U220A



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Pierwsza drukarka paragonowa produkcji RADWAG

Występuje w dwóch wariantach, które różnią się od siebie posiadanymi interfejsami komunikacyjnymi:

drukarka RTP-RU80 – RS 232* i USB, drukarka RTP-UEW80 – USB, Ethernet i Wi-Fi. Drukarki współpracują ze wszystkimi wagami laboratoryjnymi i przemysłowymi RADWAG. Ich podłączenie i skonfigurowanie jest intuicyjnie proste i trwa chwilę (Plug and Play), a komunikacja poprzez Wi-Fi umożliwia zdalne drukowanie. Drukarki posiadają obcinarkę papieru, która zapewnia ergonomię pracy.

Zestaw zawiera: RTP-RU80: drukarka, zasilacz, przewód zasilający z wtyczką europejską typ C lub E/F, przewód USB, przewód RS232 żeński/ męski, 1 rolka papieru termicznego o szerokości 80 mm, RTP-UEW80: drukarka, zasilacz, przewód zasilający z wtyczką europejską typ C lub E/F, przewód USB, 1 rolka papieru termicznego o szerokości 80 mm.

*Gniazdo RS 232 występuje w wersji żeńskiej.

Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Wagosuszarka MA X7.IC.A
Wagi dynamiczne DWT/HL/HP
Moduły MUYA
Moduły MAS1
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
Wagosuszarka MA 5Y
Waga platformowa C315
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Wagi WLY do KTP
Wagosuszarka MA X2.IC.A
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Waga analityczna AS X2 PLUS
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga niemowlęca C315.D
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga precyzyjna WLC X2
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga precyzyjna WLC X7
Wagi PS X2 do KTP
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Wagosuszarka MA X2.A
Waga wielofunkcyjna HY10
Terminal wagowy PUE 5
Moduły MAS
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębianą H315.4 H/Z
Moduły MPS
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Waga platformowa C315.4
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Wagosuszarka MA X7.A
Waga osobowa C315.O
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Wagi paletowe C315.4P

Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagosuszarka MA R
Waga analityczna AS 5Y
Automatyczny komparator masy AK-4
Automatyczny komparator masy AKM-2
Waga precyzyjna PS R2.H
Wagi HY10.H do KTP
Waga precyzyjna WTC
Szafki przeciwpyłowe do drukarek
Waga platformowa H315 4C
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Automatyczny komparator masy UMA
Wagi kolejkowe H315 2K
Manualny komparator masy APP 5Y.KO
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Robotyczne komparatory masy
Komparatory do pomiaru gęstości
Waga precyzyjna WLC C/2
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Waga precyzyjna PS R1
Wagosuszarki MA X2.A
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE 7.1
Wagi dynamiczne DWT/HL/HPW
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi pocztowe do paczek
Wagi dynamiczne DWR/H
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy
Wagosuszarka PMV 5Y
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H
Terminal wagowy PUE C315
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Wagi dynamiczne DWM H2
Waga łóżkowa C315.4B
Terminal wagowy PUE H315
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y
Wagi dynamiczne DWM
Wagi dynamiczne DWT/RC/HY
Waga krzeselkowa C315.K
Wagi rolkowe
Wagi dynamiczne DWT/HL/HPC
Wagi kolejkowe nierdzewne H315
Waga łóżkowa najazdowa C315.8B