



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,0MS

## WPY 30/C2 Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max]                                          | 30 kg  |
| Minimum yük [Min]                                           | 200 g  |
| Okuma up doğruluğu [d]                                      | 10 g   |
| Dara aralığı                                                | -30 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 1 g    |
| Kararlılık süresi                                           | 2 s    |

| Metrolojik parametreler |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ayarlama                | external                                                  |
| OIML sınıfı             | III                                                       |
| Fiziksel parametreler   |                                                           |
| Display                 | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen                            |
| Tartım kefi boyutları   | 400×500 mm                                                |
| Ambalaj boyutları       | 720×620×210 mm                                            |
| Net ağırlık             | 11,1 kg                                                   |
| Brüt ağırlık            | 13,1 kg                                                   |
| Konstrüksiyon           |                                                           |
| IP Sınıfı               | IP 43                                                     |
| Haberleşme arayüzler    |                                                           |
| Haberleşme arayüzü      | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri  |                                                           |
| Güç kaynağı             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                   |
| Çevresel koşullar       |                                                           |
| Çalıştırma sıcaklığı    | -10 ÷ +40 °C                                              |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

Transponder kart okuyucular  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables  
Etiket Yazıcısı  
Antivibrasyon masaları  
Display  
Giriş/Çıkış kabloları



Klavye  
Tartım terminalleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Formülasyon [WX-010-0043]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları



WPY C2/M