



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,0RI](http://radwag.com/it/info,w1,0RI)

# Bilancia pesa neonati C315.6/15.D-1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

## Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	6 / 15 kg
Accuratezza	2 / 5 g
Intervallo di tara	-15 kg
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	LCD (backlit)
Dimensioni del pacco	600×520×180 mm
Peso netto	3,69 kg
Peso lordo	5,5 kg

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Interfacce opzionali	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	up to 8 h
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	0 ÷ +40 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification

## Accessori

Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Display  
 Display  
 Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – Ethernet Converter  
 AP2-1 Power loop output  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 RS 232 – USB Converter  
 RS 232 – RS 485 Converter  
 Stampanti di ricevuta

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

