



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,0RI

## C315.6/15.D-1 Bebek Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	6 / 15 kg
Okuma up doğruluğu [d]	2 / 5 g
Dara aralığı	-15 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (backlit)
Ambalaj boyutları	600×520×180 mm
Net ağırlık	3,69 kg
Brüt ağırlık	5,5 kg

## Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	RS232
Opsiyonel arayüzler	RS232

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Maksimum güç tüketimi	5 W
Batarya ile çalışma süresi	up to 8 h

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	0 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification

## Aksesuarlar

Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
Display  
RS 232, RS 485 cables

RS 232 – Ethernet Converter  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
RS 232 – USB Converter  
RS 232 – RS 485 Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- R Panel [WX-010-0187]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları

