



radwag.com



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,0XU

CK-02/3 トランスポンダ カードリーダー

WX-004-0147



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

トランスポンダ

カードリーダーは、計量システムのオペレーターの迅速な識別およびログインや、トラックスケールでの車両識別に使用されます。CK-02/3 は、PUE C41H および PUE 5

シリーズターミナルを搭載したはかり向けに設計されています。ターミナルの近くに設置され、RS 232インターフェースを介して通信します。電源は 5V で、はかりのターミナルから供給されます。

使用場面:

ロードセル式工業用はかりの追加機器;計量機器のオペレーター識別;トラックスケールでの車両識別

デザイン: トランスポンダ カードリーダー CK-02 は、プラスチック製のハウジングで製造されています。

用途: PUE C41H および PUE 5

シリーズターミナルを搭載したはかり向けに設計されています。ターミナルの近くに設置され、RS 232インターフェースを介して通信を行います。電源は 5V で、はかりのターミナルから供給されます。

互換性あり (Additional Fee)

HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
TMX H ステンレス製多機能はかり
TMX 多機能はかり

HY10.HRP 高分解能はかり
PGC用HY10.Hスケール
回転式管理はかり

DWT/RC/HYF 重量チェッカー
HY10 多機能はかり
HY10 H ステンレス製多機能はかり
PUE 7.1.HRP 高解像度はかり

PUE 5 計量ターミナル
H315 H 防水型プラットフォームスケール
大負荷用管理はかり