



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,0Y0

Dynamische Waage DWT/RC 600/HY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	600 kg
Min. Belastung	4 kg
Ziffernschritt [d]	200 g
Tarierbereich	-600 kg
Physikalische Parameter	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 66/67
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, RS485
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C

Besonderheiten

Leistung max 50 St./min

Geschwindigkeit 0,1-0,5 m/s



Extra payment for verification

Zubehör

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Barcodescanner

Etikettendrucker

Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]