



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,10R

Kabel PT0022

WX-013-0149



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) - Drucker ZEBRA

Standardlänge der Kabel: 2 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 5 m oder 10 m

Passend für:

Waagen mit Terminal PUE C41H Waagen mit Terminal PUE 5.15 (5.19) Waagen mit Terminal PUE HY10
Terminal PUE C41H Terminal PUE 5.15 (5.19) Terminal PUE HY10

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffahrwaage

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Waagen HY10.H für FPVO

HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Multifunktionswaage TMX
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Multifunktionswaage HX7
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei

Dynamische Waagen DWM/HPW
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 5
Rotationswaage DWR/H
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Etikettendrucker
Kontrollwaagen für schwere Lasten
Dynamische Waagen DWM H2
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Dynamische Waagen DWM
Dynamische Waagen DWT/RC/HY
Rollenwaagen
Rohrbahnwaagen