



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,10R

Cavo PT0022

WX-013-0149



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione di bilance e sistemi di pesatura (terminale PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) a stampanti per etichette ZEBRA.

Lunghezza standard del cavo: 2m Cavi personalizzabili opzionali: 5 or 10m

Compatibile con :

Bilance equipaggiate con il terminale PUE C41H Bilance equipaggiate con il terminale PUE 5.15 (5.19) Bilance equipaggiate con il terminale PUE HY10 Terminali PUE C41H Terminali PUE 5.15 (5.19) Terminali PUE HY10

Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C

Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
Bilance HY10.H per controllo CPC
Sistemi automatici controllo peso DWM/HPW

Bilancia multifunzione HX7 HR	Terminale di pesata PUE HX7
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H	Terminale di pesata PUE C32
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H	Terminale di pesata PUE 5
Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H	Sistemi automatici controllo peso DWR/H
Bilancia multifunzione TMX	Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N	Stampanti per etichette
H.LD	Selezionatrici ponderali per carichi di grandi dimensioni
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H	Sistemi automatici controllo peso DWM H2
Bilancia multifunzione HY10	Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H	Sistemi automatici controllo peso DWM
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP	Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HY
Bilancia multifunzione HX7	Bilance con alimentatore di prodotto a rulli
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso	Bilance di pesatura su rotaia
HX7.4 H/Z	
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H	