



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,10R](http://radwag.com/ja/info,w1,10R)

## PT0022 ケーブル

WX-013-0149



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

RS232ケーブル：スケール（PUE C/41H、PUE HY10、PUE 5ターミナル） - ZEBRAプリンター接続

標準ケーブル長: 2 m カスタマイズ可能なケーブル長（追加料金）: 5m, 10m

対応機器:

PUE C41Hターミナル対応のはかり PUE 5.15 (5.19) ターミナル対応のはかり PUE HY10ターミナル対応のはかり PUE C41H ターミナル PUE 5.15 (5.19) ターミナル PUE HY10 ターミナル

### 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
TMX H ステンレス製多機能はかり  
TMX 多機能はかり

HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール（ピットタイプ）  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール  
PGC用HY10.Hスケール  
PUE C32 計量ターミナル  
PUE HX7 計量ターミナル  
PUE 5 計量ターミナル

HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
DWT/RC/HYF 重量チェッカー  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
HY10 多機能はかり  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
HY10.HRP 高分解能はかり  
HX7 多機能はかり

DWR/H 重量チェッカー  
ラベルプリンタ  
DWM H2 重量チェッカー  
HX7.4P 多機能パレットスケール  
DWM 重量チェッカー  
DWT/RC/HY 重量チェッカー  
ローラースケール