



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,12l

## CY10.15/30.C2.K.M3.PUK Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	15 / 30 kg
Minimum yük [Min]	100 / 200 g
Okuma için ğruluđu [d]	5 / 10 g
Yasallaştırma birimi [e]	5 / 10 g
Dara aralıđı	-30 kg
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici

## Metrolojik parametreler

OIML sınıfı III

## Fiziksel parametreler

Tesviye sistemi	manuel
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	2,5 m
Tartım kefi boyutları	400x500 mm
Ambalaj boyutları	720x620x210 mm
Net ağırlık	12,1 kg
Brüt ağırlık	14,1 kg

## Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 43
Dava	metal + ABS

## Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü 2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	12 – 15 V DC
Güç tüketimi	1 A

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-25 – +70 °C
Çok kademeli	EVET

## Fonksiyonel özellikler

Maksimum platform sayısı max.2

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefiye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

MediaBox  
Platformları celik toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Platformları celik toz boyalı  
Ek modüller  
Plastik gövdeli tartım platformları  
Koruyucu kapak

Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Tartım terminaleri için tutucular  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Fiş yazıcı  
Fiş yazıcı

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları

