



Wägeplattform PL.300.1.HRP.H

WX-009-0159

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,142



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|------------------------------|------------------------|
| Wägebereich [Max] | 300 kg |
| Vorlast | 60 kg |
| Zifferschritt [d] | 1 g |
| Tarierbereich | -300 kg |
| Wiederholbarkeit | 3 g |
| Linearität | ±6 g |
| Justierung | intern (automatisch) |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 66 / 67 |
| Konstruktion | Edelstahl AISI304 |
| Waageschale | Edelstahl AISI304 |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | RS232, RS485, Ethernet |

Elektrische Parameter

Stromversorgung 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur +10 – +40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 15% – 80%

Physikalische Parameter

Waagschale 1000×800 mm

Verpackungsgröße 1000×1200×436 mm

Nettogewicht 126 kg

Bruttogewicht 160 kg



Zubehör (Additional Fee)

Netzkabel (Waage – Ethernet)
Wägeterminal PUE 7.1
Kabel RS 232, RS 485
E/A Kabel

Powerbanks
Wägeterminal PUE HY10
Eigensichere Stromversorgung für EX-Waage
Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

Abmessungen des Geräts



PL.16 - 32.HRP.H

PL.62-2000.HRP.H

| Scale type | A1 | A2 | H |
|-----------------------|------|------|-------|
| PL.(16-32).HRP.H | 360 | 280 | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP.H | 500 | 400 | 180±5 |
| PL.150.2.HRP.H | 500 | 500 | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP.H | 800 | 600 | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800 | 180±5 |
| PL.(2000).HRP.H | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm