

# Balance étanche à 1 détecteur H315.15/30.H2.K

WP-124-1014





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Fonctions**



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement




Animal weighing

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques		
r arametres metrologiques		
Capacité maximale [Max]	15 / 30 kg	
Capacité minimale [Min]	100 g	
Précision de lecture [d]	5 / 10 g	
Échelon de légalisation [e]	5 / 10 g	
Étendue de tare	-30 kg	
Classe de précision OIML	III	

Paramètres physiques	
Afficheur	4,3" LCD (rétro-éclairé)

Paramètres physiques	
Longueur de câble	1,5 m
Dimension du plateau	250×300 mm
Dimensions de colis L x P x H	560×310×270 mm
Masse nette	9 kg
Masse brute	10,3 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB
Interfaces optionnelles	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4- 20 mA
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 7h
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 - +40 °C
Humidité relative d'air	10% - 85% RH sans condensation



## **Accessoires (Additional Fee)**

Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux
Tables antivibratoires
Afficheurs
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Câbles RS 232, RS 485
Alimentateurs


Convertisseur RS 232 – Ethernet Adapteur USB Imprimante de tickets de caisse Câble USB (balance – imprimante) Supports, Statifs, bras-supports Convertisseur RS 232 – USB Câbles RS 232, RS 485

## **Software (Additional Fee)**

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

### Dimensions d'appareil L x P x H



		A1	A2	В	C1	C2	D	Е	L
H135H1.M	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	190	~443	~361	
H135H1.K	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	146	-	-	1,5m
H315H2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315H2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	-	-	1,5m
H315H3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315H3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370		-	2,5m
H315H4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315H4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315H3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315H3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315H5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315H5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m
H315H6.M	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	~773	~976	
H315H6.K	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	-	-	2,5m