



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,140

# Wägeterminal PUE CY10



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  Autotest                      |  Dosing                      |  Percent Weighing        |  Parts counting        |
|  Peak hold                     |  Formulation                 |  Newton unit measurement |  Statistics            |
|  Checkweighing                 |  IR sensors                  |  GLP Procedures          |  Animal weighing       |
|  Pipettes Calibration          |  Air density correction      |  Density determination   |  Differential weighing |
|  Ambient conditions monitoring |  Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control  |  ALIBI Memory          |
|  Wi-Fi                         |   |   |   |

## Technische Daten

### Physikalische Parameter

Display 10" grafisch farbiger Touchscreen

<b>Konstruktion</b>	
Schutzart	IP 43
Gehäuse	ABS + aluminium
<b>Kommunikationsschnittstellen</b>	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrische Parameter</b>	
Stromversorgung	12 – 15 V DC
Stromverbrauch	1 A
<b>Messtechnische Parameter</b>	
Max. Anzahl der Eichwerte	10000
Min. Spannung auf Eichwert	0,4 µV
Max. Spannung auf Eichwert	3,25 µV
Min. Impedanz der DMS-Zellen	50 Ω
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V
Max. Signalzunahme	19,5 mV
Verbindung DMS-Zellen	4 oder 6 Kabel + Abschirmung
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
<b>Komponenten und Software</b>	
Betriebssystem	Linux
Prozessor	quad-core Broadcom 1,5 GHz
Speicher	16 GB, 2GB RAM
Mehrbereich	JA
<b>Besonderheiten</b>	
Max. Anzahl der Plattformen	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Kompatibel mit

MediaBox  
 1-Sensor Plattformen Stahl lackiert  
 RFID-Tag  
 Netzteile  
 Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
 4-Sensor Plattformen Stahl lackiert  
 Zusätzliche Module  
 1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse

Schutzhauben  
 Barcode-Scanner  
 Kabel RS 232, RS 485  
 Etikettendrucker  
 Kabel RS 232, RS 485  
 Fingerabdruck-Leser  
 Konverter RS 232 – USB  
 Thermische Drucker

## Software

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- E2R FPVO [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]

## Abmessungen des Geräts

