



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,140






















# PUE CY10 計量ターミナル

WX-008-0217



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  Autotest                      |  Dosing                          |  Percent Weighing        |  Parts counting        |
|  Peak hold                     |  Formulation                     |  Newton unit measurement |  Statistics            |
|  Checkweighing                 |  IR sensors                      |  GLP Procedures          |  Animal weighing       |
|  Pipettes Calibration          |  Air density correction          |  Density determination   |  Differential weighing |
|  Ambient conditions monitoring |  SQC Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control  |  ALIBI Memory          |
|  Wi-Fi                         |   |   |   |

## データシート

物理的パラメータ

ディスプレイ

10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式

<b>工事中</b>	
保護クラス	IP 43
ハウジング	ABS + aluminium
<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>電気的パラメータ</b>	
電源	12 – 15 V DC
消費電力	1 A
<b>計測パラメータ</b>	
検定ユニットの最大数量	10000
検定ユニットあたりの最小電圧	0,4 µV
検定ユニットあたりの最大電圧	3,25 µV
最小ロードセルインピーダンス	50 Ω
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V
信号の最大増加量	19,5 mV
ロードセルの接続	4 内蔵充電式バッテリー 6 はい
<b>環境条件</b>	
動作温度	-10 – +40 °C
<b>コンポーネントとソフトウェア</b>	
オペレーティングシステム	Linux
プロセッサ	quad-core Broadcom 1,5 GHz
メモリ	16 GB, 2GB RAM
複数レンジ	600 mA (ワイヤレスターミナル - 1A)
<b>使用上の特徴</b>	
プラットフォームの最大数	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## 互換性あり (Additional Fee)

メディアボックス  
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム  
 RFIDタグ  
 電源アダプタ  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム  
 追加モジュール  
 プラスチックケース製のプラットフォーム

天秤用保護カバー  
 バーコードスキャナ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 ラベルプリンタ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 指紋リーダー  
 RS 232 – USB コンバータ  
 レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- E2R PGC (生産管理) [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## デバイスの寸法

