



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,140






















PUE CY10 計量ターミナル

WX-008-0217



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Autotest |  Dosing |  Percent Weighing |  Parts counting |
|  Peak hold |  Formulation |  Newton unit measurement |  Statistics |
|  Checkweighing |  IR sensors |  GLP Procedures |  Animal weighing |
|  Pipettes Calibration |  Air density correction |  Density determination |  Differential weighing |
|  Ambient conditions monitoring |  SQC Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory |
|  Wi-Fi | | | |

データシート

物理的パラメータ

ディスプレイ

10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式

工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	ABS + aluminium
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電气的パラメータ	
電源	12 – 15 V DC
消費電力	1 A
計測パラメータ	
検定ユニットの最大数量	10000
検定ユニットあたりの最小電圧	0,4 µV
検定ユニットあたりの最大電圧	3,25 µV
最小ロードセルインピーダンス	50 Ω
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V
信号の最大増加量	19,5 mV
ロードセルの接続	4 内蔵充電式バッテリー 6 はい
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティングシステム	Linux
プロセッサ	quad-core Broadcom 1,5 GHz
メモリ	16 GB, 2GB RAM
複数レンジ	600 mA (ワイヤレスターミナル - 1A)
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



互換性あり (Additional Fee)

メディアボックス
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 RFIDタグ
 電源アダプタ
 追加計量プラットフォームモジュール
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 追加モジュール
 プラスチックケース製のプラットフォーム

天秤用保護カバー
 バーコードスキャナ
 RS 232、RS 485 ケーブル
 ラベルプリンタ
 RS 232、RS 485 ケーブル
 指紋リーダー
 RS 232 – USB コンバータ
 レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- E2R PGC (生産管理) [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

デバイスの寸法

