
























More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,140

PUE CY10 tartım terminali



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Autotest |  Dosing |  Percent Weighing |  Parts counting |
|  Peak hold |  Formulation |  Newton unit measurement |  Statistics |
|  Checkweighing |  IR sensors |  GLP Procedures |  Animal weighing |
|  Pipettes Calibration |  Air density correction |  Density determination |  Differential weighing |
|  Ambient conditions monitoring |  SQC Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory |
|  Wi-Fi | | | |

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Display

10" graphic colour touchscreen

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	ABS + aluminium
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	12÷15V DC
Güç tüketimi	1A
Metrolojik parametreler	
Maximum quantity of verification units	10000
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4µV
Doğrulama birimi başına maksimum voltaj	3,25µV
Minimum load cell impedance	50Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V
Maximum increase of signal	19,5mV
Yük hücresi bağlantısı	4 or 6 wires + shield
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C
İşletim sistemi	Linux
İşlemci	quad-core Broadcom 1,5 GHz
Hafıza	16 GB, 2GB RAM
Çok kademeli	YES
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



İle uyumlu

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformlari
Platformları celik toz boyalı
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
RS 232, RS 485 Kablolari
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Fiş yazıcı

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları

