



More information on the website  
radwag.com/br/info,w1,163

# Balança de precisão WLC 10/A2.IO

WL-206-0162



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Under-pan weighing

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos    |         |
|----------------------------|---------|
| Capacidade máxima [máx]    | 10 kg   |
| Carga mínima               | -       |
| Resolução [d]              | 0,1 g   |
| Unidade de verificação [e] | -       |
| Faixa de tara              | -10 kg  |
| Repetibilidade             | 0,1 g   |
| Linearidade                | ±0,3 g  |
| Tempo de estabilização     | 3 s     |
| Ajuste                     | externa |

| Parâmetros metrológicos          |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe OIML                      | -                                                                                  |
| Parâmetros físicos               |                                                                                    |
| Sistema de nivelamento           | manual                                                                             |
| Display                          | 4,3" LCD (retroiluminado)                                                          |
| Dimensões até prato de pesagem   | 195×195 mm                                                                         |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 430×270×190 mm                                                                     |
| Peso líquido                     | 2,8 kg                                                                             |
| Peso bruto                       | 4 kg                                                                               |
| Construção                       |                                                                                    |
| Classe de proteção               | IP 43                                                                              |
| Interface de comunicação         |                                                                                    |
| Interface de comunicação         | 2×RS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT                                                |
| Parâmetros elétricos             |                                                                                    |
| Fonte de alimentação             | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Balança: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Tempo de operação com baterias   | 15 horas (tempo médio)                                                             |
| Condições ambientais             |                                                                                    |
| Temperatura de operação          | +15 – +30 °C                                                                       |
| Umidade relativa                 | 10% – 85% RH sem condensação                                                       |



## Acessórios (Additional Fee)

Case de armazenamento para balanças  
Mesas antivibração  
Adaptadores de energia  
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo  
Displays  
Pesagem por baixo  
RS 232, RS 485 cabos

Determinação da densidade KIT  
Conversor RS 232 – Ethernet  
Impressora de recibos  
RS 232 – Conversor USB  
Capa protetora para balanças  
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)  
Conversor RS 232 – RS 485

## Software (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]



Dimensões do dispositivo L x P x A





WLC A2





WLC F1/K



WLC F1/R



WLC C2/K



WLC C2/R