



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,16A

Bilancia multi funzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P.600.H



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Portata massima [Max] | 600 kg |
| Portata minima [Min] | 4 kg |
| Divisione [d] | 200 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 200 g |
| Campo di tara | -600 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 200 g |
| Classe OIML | III |
| Parametri fisici | |
| Display | 7" graphic colour |

| Parametri fisici | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza del cavo | 3 m |
| Dimensione piatto | 860×1200 mm |
| Dimensioni del pacco | 1400×900×430 mm |
| Peso netto | 46,7 kg |
| Peso lordo | 81,3 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 68 construction, IP 66 / 68 terminal |
| Tastiera | membrane |
| Costruzione | Stainless steel AISI304 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU |
| Interfacce opzionali | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Massimo assorbimento elettrico | 25 W |
| Alimentatore opzionale | 12 – 24 V DC |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 – +50 °C |
| Umidità relativa | 10% – 80% RH no condensation |
| Indicatore | PUE HX7 |
| Numero di pulsanti | 22 |
| Caratteristiche operative | |
| Numero massimo di piattaforme | 2 |



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
 Display
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)
 cavi IN/OUT
 Lettore di codici a barre




stampanti per etichette
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Tastiera, interruttori esterni
 USB adapter
 Stampanti di ricevuata
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 RS 232 – USB Converter
 Moduli aggiuntivi

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions



Transport of the pallet scale using casters and handles.