



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,1BV

Módulo de pesagem MAS 82/220

WX-016-0322



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	82 / 220 g
Carga mínima	1 mg
Faixa de pré-carga	8,2 g
Resolução [d]	0,01 / 0,1 mg
Faixa de tara	-220 g
Peso mínimo (USP)	40 mg
Peso mínimo (U=1%, k=2)	4 mg
Repetibilidade (máx.)	0,1 mg
Repetibilidade (5% máx.)	0,02 mg
Linearidade	±0,06 / 0,2 mg
Tempo de estabilização	6 / 2 s
Ajuste	interna (pinça com 4IN/4OUT (M12 8P portas) é necessário)
Construção	
Classe de proteção	IP 32
Carcaça	tampa da fonte de alimentação

Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB-B
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%
Parâmetros físicos	
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø42 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo L x P x A	175x236x105 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	515x340x295 mm
Peso líquido	3 kg



Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração
Mesas de pesagem profissionais

RS 232, RS 485 cabos
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A

