




More information on the website
radwag.com/de/info,w1,1BW

Automatische Waage DWT/HC 6000/HYR



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	6000 kg
Min. Belastung	40 kg
Ziffernschritt [d]	2000 g
Tarierbereich	-6000 kg
Physikalische Parameter	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 64
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C



Extra payment for verification

Zubehör

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Barcodescanner

Etikettendrucker

Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

Konverter RS 232 – RS 485

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]