




# C32.15.C3.K 多機能はかり

WP-120-0039

More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,1KK](http://radwag.com/ja/info,w1,1KK)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	15 kg
最小荷重	100 g
最小表示 [d]	5 g
法定計量時の単位 [e]	5 g
風袋範囲	-15 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	1 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	5" グラフィック カラー
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	700×500 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	730×800×270 mm
正味重量	21,7 kg
総重量	25,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 構造, IP 43 計量ターミナル
工事中	軟鋼 St3S
計量皿の材質	ステンレススチール AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (デジタル), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	10 W
オプションの電源	内蔵充電式バッテリー
バッテリー駆動時間	最大 5 時間稼働
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル




ラベルプリンタ  
キーパッド、外部スイッチ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
追加モジュール  
レシートプリンタ  
AP2-1 電流ループユニット

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C32.C2.R

C32.C2.K



C32.C2.M