



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,1KQ](http://radwag.com/es/info,w1,1KQ)

# RAD Key



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

### Components and software

Sistema operativo

Windows 7, 8, 10

## Trabaja con

Báscula de plataforma impermeable H315 HR  
 Analizador de Humedad  
 MA X7.IC.A  
 Módulo de pesaje MU YA  
 Báscula multifuncional inoxidable HX7 H  
 Módulo de pesaje MAS1  
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H  
 Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C  
 Báscula multifuncional HX7 HR  
 Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
 Báscula multifuncional WPY  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
 Báscula multifuncional C32  
 Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H  
 Básculas de patines inoxidables HX5.EX-1.4P2 H  
 Balanza de alta resolusion inoxidables HY10.HRP.H  
 Analizador de HumedadMA 5Y  
 Báscula de plataforma C315

Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H.LD  
 Balanza de precisión PS X7  
 Balanzas WPY para CCE  
 Balanza analítica XA 5Y.A  
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H  
 Básculas para paletas C315.4P  
 Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2  
 Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO  
 Ultra-Microbalanza UYA 5Y  
 Analizador de HumedadMA 5Y.IC  
 Básculas de plataforma de 1 sensor HX5.EX-1 C  
 Analizador de HumedadMA R  
 Básculas de rampas impermeables HX5.EX-1 C  
 Balanza analítica AS 5Y  
 Comparador de masa automático AK-4  
 Balanzas PS 5Y para CCE  
 Comparador de masa automático AKM-2  
 Balanza de precisión PS R2.H

Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
 Básculas de plataforma de 1 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1 HR  
 Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H  
 Báscula multifuncional inoxidable TMX H  
 Balanzas WLY para CCE  
 Analizador de Humedad MA X2.IC.A  
 Balanza analítica AS X7  
 Balanza de precisión PS X2  
 Plataformas pintadas de polvo HRP  
 Balanza analítica AS X2 PLUS  
 Balanzas PS X7 para CCE  
 Báscula multifuncional TMX  
 Balanza para bebés C315.D  
 Módulo de pesaje MWMH  
 Microbalanza XA 5Y.M.A  
 Balanza de precisión WLC  
 Balanza de precisión PS R2  
 Básculas de patines C315.4P2  
 Báscula de plataforma inoxidable H315 4H  
 Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
 Balanza de precisión WLC X7  
 Báscula con rampa Multifuncional inoxidables HX7.4N H.LD  
 Básculas de patines HX5.EX-1.4P2 C  
 Balanzas CY10 para CCE  
 Balanzas PS X2 para CCE  
 Plataformas de acero inoxidable HRP.H  
 Báscula de plataforma impermeable H315 H  
 Terminal de pesaje PUE CY10  
 Báscula multifuncional CY10  
 Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
 Analizador de Humedad MA X2.A  
 Básculas con rampa inoxidables HX5.EX-1.4N  
 Báscula multifuncional HY10  
 Básculas de plataforma HX5.EX-1.4 C  
 Módulo de pesaje MAS  
 Báscula multifuncional inoxidable HY10 H  
 Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z  
 Módulo de pesaje MPS  
 Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H  
 Plataformas HRP EX  
 Báscula de plataforma C315.4  
 Básculas para paletas inoxidables HX5.EX-1.4P H  
 Balanza de alta resolución HY10.HRP  
 Balanza de precisión C32.PM  
 Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP  
 Balanzas automáticas para la calibración de pipetas  
 Báscula multifuncional HX7  
 Módulo de pesaje MWLH  
 Básculas de plataforma inoxidables hundidas HX5.EX-1.4 H/Z  
 Analizador de Humedad  
 MA X7.A  
 Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4  
 H/Z  
 Báscula Pesapersonas C315.O  
 Terminal de pesaje PUE HX5.EX  
 Balanza HY10.H para CCE  
 Básculas de plataforma de 4 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1.4  
 H  
 Balanza de precisión WTC  
 Balanza de precisión CY10  
 Báscula de plataforma H315 4C  
 Báscula Pesapersonas C315.OW  
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
 Balanza de precisión WLY  
 Comparador de masa automático UMA  
 Básculas de carriles H315 2K  
 Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO  
 Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
 Comparadores de masa robóticos  
 Transductores de masa MW-01  
 Balanza de precisión WLC C/2  
 Microbalanza MYA 5Y  
 Balanzas para ganado H315 4I.S  
 Balanza de precisión PS R1  
 Balanza analítica XA 5Y  
 Analizadores de Humedad MA X2.A  
 Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB  
 Balanza analítica AS R2 PLUS  
 Terminal de pesaje PUE C32  
 Terminal de pesaje PUE 7.1  
 Terminal de pesaje PUE HX7  
 Terminal de pesaje PUE 5  
 Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KO  
 Balanza de precisión PS 5Y  
 Básculas para paquetería  
 Analizador de Humedad  
 PMV 5Y  
 Básculas para paletas HX5.EX-1.4P C  
 Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO  
 Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KB  
 Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H  
 Microbalanza XA 5Y.M  
 Terminal de pesaje PUE C315  
 Terminal de pesaje PUE HY10  
 Transductores de masa MW-04  
 Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO  
 Balanza analítica AS R1 PLUS  
 Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F  
 Balanza de cama C315.4B  
 Terminal de pesaje PUE H315  
 Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
 Módulo de pesaje MWSH  
 Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y  
 Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S  
 Básculas de carriles inoxidables H315  
 Balanza de cama con rampa C315.8B