



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,1LB

# TMX19IR.60.C2.K Multifunctional Scale



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Maksimum yük [Max]                                          | 60 kg                          |
| Minimum yük [Min]                                           | 400 g                          |
| Okuma için doğruluğu [d]                                    | 20 g                           |
| Dara aralığı                                                | -60 kg                         |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 2 g                            |
| OIML sınıfı                                                 | III                            |
| Fiziksel parametreler                                       |                                |
| Display                                                     | 15,6" grafik renkli dokunmatik |
| Tartım kefi boyutları                                       | 400×500 mm                     |

| Fiziksel parametreler    |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrol cihazı boyutları | 590×430×240 mm                                                                                                                                                                                               |
| Ambalaj boyutları        | 620×720×450 mm                                                                                                                                                                                               |
| Ambalaj boyutları        | 620×720×450 mm                                                                                                                                                                                               |
| Kablo uzunluğu           | 2,5 m                                                                                                                                                                                                        |
| Konstrüksiyon            |                                                                                                                                                                                                              |
| IP Sınıfı                | IP 43 konstrüksiyon, IP 68 (1h max)/69 terminal                                                                                                                                                              |
| Haberleşme arayüzler     |                                                                                                                                                                                                              |
| Haberleşme arayüzü       | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetik), Profibus DP (çalışmak: modu: slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×prizler M12 8P veya 2×rakordan geçen kablolar) |
| Opsiyonel arayüzler      | harici tuşlar PRINT - 4IN/4OUT (M12 8P konnektör) ile terminal gereklidir, ilave tartı platformu modülü - max. 3 adet, ana platformdaki gibi metrolojik parametreler                                         |
| Elektrik parametreleri   |                                                                                                                                                                                                              |
| Güç kaynağı              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Güç tüketimi             | 45 W                                                                                                                                                                                                         |
| Çevresel koşullar        |                                                                                                                                                                                                              |
| Çalıştırma sıcaklığı     | 0 ÷ +40 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Atmosferik nem           | 10% ÷ 85% RH yoğunlaşma yok                                                                                                                                                                                  |



Extra payment for verification

## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
Transponder kart okuyucular  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
RS 232 cables (scale - Ethernet)  
Display  
RS 232, RS 485 cables  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Modülleri ek platformları  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
RS 232 – USB Converter

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]