



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,1N1

## HX7.4.150.C7 Çok Fonksiyonlu Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                  |
|---|------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 150 kg           |
| Minimum yük [Min]   | 1 kg             |
| Okuma için ğruluđu [d]                                      | 50 g             |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 50 g             |
| Dara aralıđı  | -150 kg          |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 20 g             |
| OIML sınıfı   | III              |
| Fiziksel parametreler                                       |                  |
| Display   | 7" grafik renkli |

| Fiziksel parametreler    |  |
|--------------------------|--|
| Kablo uzunluđu           | 3 m  |
| Tartım kefesi boyutları  | 1000×1000 mm   |
| Ambalaj boyutları        | 1100×1000×500 mm   |
| Net ağırlık              | 84,7 kg  |
| Brüt ağırlık             | 114,3 kg   |
| Konstrüksiyon            |  |
| IP Sınıfı                | IP 65 konstrüksiyon, IP 66/68 terminal   |
| Klavye                   | diyafram   |
| Konstrüksiyon            | toz kaplı çelik St3S   |
| Haberleşme arayüzler     |  |
| Haberleşme arayüzü       | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU  |
| Opsiyonel arayüzler      | USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri   |  |
| Güç kaynağı              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Maksimum güç tüketimi    | 25 W   |
| Opsiyonel güç kaynağı    | 12 – 24 V DC   |
| Çevresel koşullar        |  |
| Çalıştırma sıcaklığı     | -10 – +40 °C   |
| Depolama sıcaklığı       | -10 – +50 °C   |
| Atmosferik nem           | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok  |
| İndikatör                | PUE HX7  |
| Düğme sayısı             | 22   |
| Fonksiyonel özellikler   |  |
| Maksimum platform sayısı | 2  |



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Rampa  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu


Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Teraziye yere batırmak için çerçeve  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Ek modüller

## Yazılım


• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]

# Cihaz boyutları



C Platform



|            | A    | B    | H       |
|------------|------|------|---------|
| HX7.4.C6   | 800  | 800  | 120 ±10 |
| HX7.4.C7   | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8   | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C9   | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10  | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C11  | 2000 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10* | 1500 | 2000 | 160 ±10 |
| HX7.4.C11* | 2000 | 2000 | 160 ±10 |

\* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg  
dimensions in mm

PUE HX7