



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,1NW

## CY10.60/120.C2.K.M2.PUK Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 / 120 kg
Minimum yük [Min]	500 / 1000 g
Okuma için ruluęu [d]	10 / 20 g
Yasallařtırma birimi [e]	10 / 20 g
Dara aralıęı	-120 kg
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	2,5 m
Tartım kefesinin boyutları	400x500 mm
Ambalaj boyutları	720x620x210 mm
Net ağırlık	13,5 kg
Brüt ağırlık	16 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	metal + ABS
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	12 – 15 V DC
Güç tüketimi	1 A
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 – +70 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

MediaBox  
Platformları çelik toz boyalı  
HRP Platformları toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Platformları çelik toz boyalı

Plastik gövdeli tartım platformları  
Koruyucu kapak  
Etiket Yazıcısı  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazî Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları

