




More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,1NW

## CY10.60/120.C2.K.M2.PUK Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Maksimum yük [Max]       | 60 / 120 kg  |
| Minimum yük [Min]        | 500 / 1000 g |
| Okuma için ruluęu [d]   | 10 / 20 g    |
| Yasallařtırma birimi [e] | 10 / 20 g    |
| Dara aralıęı             | -120 kg      |
| Kararlılık süresi        | 3 s          |
| Ayarlama                 | harici       |

| Metrolojik parametreler    |  |
|----------------------------|--|
| OIML sınıfı                | II   |
| Fiziksel parametreler      |  |
| Tesviye sistemi            | manuel   |
| Display                    | 10" grafik renkli dokunmatik   |
| Kablo uzunluğu             | 2,5 m  |
| Tartım kefesinin boyutları | 400x500 mm   |
| Ambalaj boyutları          | 720x620x210 mm   |
| Net ağırlık                | 13,5 kg  |
| Brüt ağırlık               | 16 kg  |
| Konstrüksiyon              |  |
| IP Sınıfı                  | IP 43  |
| Dava                       | metal + ABS  |
| Haberleşme arayüzler       |  |
| Haberleşme arayüzü         | 2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot   |
| Elektrik parametreleri     |  |
| Güç kaynağı                | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Çevresel koşullar          |  |
| Çalıştırma sıcaklığı       | +15 – +30 °C   |
| Depolama sıcaklığı         | -25 – +70 °C   |
| Atmosferik nem             | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok  |

\*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

### MediaBox

Platformları çelik toz boyalı  
HRP Platformları toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Platformları çelik toz boyalı

### Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak  
Etiket Yazıcısı  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# Cihaz boyutları

