



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,1PG

Plateforme PLC/30/F1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	30 kg
Précision de lecture	10 g
Construction	
Degré de protection	IP 65
Construction	acier pulvériséeacier St3S
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	300×300 mm
Dimensions de colis	570×390×170 mm

Précision de lecture - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.



Accessoires


Balances CY10 pour CPP
 Terminal de pesage PUE CY10
 Balance multifonctionnelle CY10
 Terminal de pesage PUE 5
 Balance de précision CY10
 Terminal de pesage PUE C32

Terminal de pesage PUE 7.1
 Terminal de pesage PUE HX7
 Terminal de pesage PUE C315
 Terminal de pesage PUE HY10
 Terminal de pesage PUE H315

Dimensions d'appareil





PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm