



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,1PG](https://radwag.com/it/info,w1,1PG)

## Piattaforma PLC/30/F1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	30 kg
Accuratezza	10 g
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Parametri fisici	
Dimensioni del piatto di pesata	300×300 mm
Dimensioni del pacco	570×390×170 mm




### Accessori



Terminale di pesata PUE CY10  
 Bilance multifunzione CY10  
 Terminale di pesata PUE 5  
 Bilance di precisione CY10  
 Terminale di pesata PUE C32

Terminale di pesata PUE 7.1  
 Terminale di pesata PUE HX7  
 Terminale di pesata PUE C315  
 Terminale di pesata PUE HY10  
 Terminale di pesata PUE H315

## Device dimensions



PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm