



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,1PG

Platforma PLC/30/F1



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 30 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 10 g |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Konstrukcja | Stal malowana proszkowo St3S |
| Szalka | Stal nierdzewna AISI304 |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiar szalki | 300×300 mm |
| Wymiary opakowania | 570×390×170 mm |

Dokładność odczytu - wartość oczekiwana, zależna od parametrów zastosowanego przetwornika pomiarowego.




Akcesoria

Terminal wagowy PUE CY10
 Waga wielofunkcyjna CY10
 Terminal wagowy PUE 5
 Waga precyzyjna CY10
 Terminal wagowy PUE C32


Terminal wagowy PUE 7.1
 Terminal wagowy PUE HX7
 Terminal wagowy PUE C315
 Terminal wagowy PUE HY10
 Terminal wagowy PUE H315

Wymiary urządzenia



PL/D2

PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3

PL/H
PL/HR

| Platform type | A1 | A2 | H |
|---------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm