



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,1PG

## Platformlar PLC/30/F1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	30 kg
Okuma up doğruluğu [d]	10 g
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65
Konstrüksiyon	mild steel St3S
Tartım kefesi	Stainless steel AISI304
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	300×300 mm
Ambalaj boyutları	570×390×170 mm





### Aksesuarlar

PUE CY10 tartım terminali  
CY10 Çok Fonksiyonlu Teraziler  
PUE 5 tartım terminali  
CY10 Hassas Teraziler  
PUE C32 tartım terminali



PUE 7.1 tartım terminali  
PUE HX7 tartım terminali  
PUE C315 tartım terminali  
PUE HY10 tartım terminali  
PUE H315 tartım terminali

## Cihaz boyutları



PL/D2

PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3

PL/H  
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm