



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,1Q7

Rotationswaage DWR 1500 H1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 g
Ziffernschritt [d]	0,5 g
Tarierbereich	-1500 g
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touch-Screen
Betriebsdruck	6 - 8 bar
Konstruktion	
Schutzart	IP 55, IP 65
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 ÷ +40 °C
Luftverbrauch	1 Liter/Messung
Besonderheiten	
Leistung	max 80 St./min



Extra payment for verification

Zubehör

Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Barcodescanner
Etikettendrucker
Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]