



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,1RX](http://radwag.com/pl/info,w1,1RX)

## Platforma PL.150.2.HRP



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 150 kg                       |
| Obciążenie wstępne          | 30 kg                        |
| Dokładność odczytu [d]      | 1 g                          |
| Zakres tary                 | -150 kg                      |
| Powtarzalność               | 0,6 g                        |
| Liniowość                   | ±3 g                         |
| Adiustacja                  | wewnętrzna (automatyczna)    |
| Konstrukcja                 |                              |
| Stopień ochrony             | IP 67                        |
| Konstrukcja                 | Stal malowana proszkowo St3S |
| Szalka                      | Stal nierdzewna AISI304      |
| Interfejs komunikacyjny     |                              |
| Interfejs                   | RS232, RS485, Ethernet       |

## Parametry elektryczne

Zasilanie 100 – 240 V AC 50/60 Hz

## Warunki środowiskowe

Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C

Wilgotność względna powietrza 15% ÷ 80%

## Parametry fizyczne

Wymiar szalki 500×500 mm

Wymiary opakowania 1000×800×307 mm

Masa netto 71,5 kg

Masa brutto 119 kg



## Akcesoria

Przewody sieciowe (waga – Ethernet)  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Przewody RS 232, RS 485  
Przewody WE/WY

Powerbanki  
Terminal wagowy PUE HY10  
Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX  
Waga precyzyjna CY10

## Oprogramowanie

• MWMH Manager [WX-010-0103]

## Wymiary urządzenia



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

| Scale type          | A1   | A2   | H     |
|---------------------|------|------|-------|
| PL.(16-32).HRP      | 360  | 280  | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP     | 500  | 400  | 180±5 |
| PL.150.2.HRP        | 500  | 500  | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP  | 800  | 600  | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800  | 180±5 |
| PL.(2000).HRP       | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm