



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,1SN](http://radwag.com/de/info,w1,1SN)

# Suszeptometer SM-MYA 5.1.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
E1 Kalibrierungsbereich	2 g ÷ 50 kg
E2 Kalibrierungsbereich	2 g ÷ 50 kg
F1 Kalibrierungsbereich	2 g ÷ 50 kg
F2 Kalibrierungsbereich	2 g ÷ 50 kg
Wägebereich [Max]	50 kg
Zifferschritt [d]	10 µg
Stabilisierungszeit	10 s
Justierung	intern (automatisch)
Kalibrierbereich	2g÷50kg
Abstand der Wägeplattform zur Magnetmitte [Z0]	18; 20; 27; 35; 43 mm
Magnetfeld	2700, 2000, 800, 380, 200 A/m
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Türen der Wägekammer	automatische
Waagschale	ø300 mm

Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts	525×350×250 mm
Verpackungsgröße	950×750×750 mm
Nettogewicht	26 kg
Bruttogewicht	36 kg
Magnetisches Dipolmoment	<= 0,1 Am <sup>2</sup>
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 ÷ +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Relative Luftfeuchtigkeit	40% – 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	± 2 % / 4 h
Konstruktion	
Gehäuse	ABS Kunststoff
Komponenten und Software	
Prozessor	2×1 GHz
Speicher	RAM 256 MB DDR2, 16GB - microSD

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Zubehör

RFID-Tag  
 Antivibrationstische  
 Zusätzliche Module  
 Schutzhauben

Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System  
 Kabel RS 232, RS 485  
 Thermische Drucker  
 Fingerabdruck-Leser

## Software

• System RMCS [WX-010-0048]