



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,1YD

# Bilancia di precisione C32.10.PM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	10 kg
Pesata minima	0,5 g
Intervallo di precarico	1 kg
Accuratezza	0,01 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,1 g
Intervallo di tara	-10 kg

Parametri metrologici	
Pesata minima (secondo USP)	8,2 g
Pesata minima (U=1%,k=2)	0,82 g
Ripetibilita (Max)	0,01 g
Ripetibilita (5% Max)	0,004 g
Linearita	±0,025 g
Tempo di stabilizzazione	1 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manualny
Display	5" graphic colour
Dimensioni del piatto di pesata	200×185 mm
Dimensioni del pacco	520×520×280 mm
Peso netto	10 kg
Peso lordo	13,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessori

Display  
Tavoli antivibranti  
Alimentatore  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
Tavolo di pesata professionale  
Lettore di codici a barre  
Under-pan weighing  
Cavo seriale RS 232, RS 485

Capottina protettiva per bilance  
Display  
Display  
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
Moduli aggiuntivi  
Stampanti di ricevuta  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software

• E2R Weighing [WX-010-0099]  
• RAD Key [WX-010-0005]

• E2R Weighing Records [WX-010-0038]  
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

## Device dimensions

