



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,1YD

# C32.10.PM Precision Balance

WL-223-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit



ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	10 kg
最小荷重	0,5 g
プリロード範囲	1 kg
最小表示 [d]	0,01 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 g
風袋範囲	-10 kg

計測パラメータ	
標準最小計量値 (USP)	8,2 g
標準最小計量値 (U=1%,k=2)	0,82 g
繰返し性 (Max)	0,01 g
繰返し性 (5% Max)	0,004 g
直線性	±0,025 g
安定化時間	1 s
調整	着脱式アダプター (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動センタリング
ディスプレイ	5" メンブレン式 + バッテリー
計量皿寸法	200×185 mm
梱包寸法	520×520×280 mm
正味重量	10 kg
総重量	13,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 10 – 12V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ

防振台

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

シガーライターソケット電源ケーブル

プロ仕様の計量テーブル

バーコードスキャナ

底部吊り下げ計量

RS 232、RS 485 ケーブル

ディスプレイ

ディスプレイ

スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット

レシートプリンタ

RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Alibi Reader [WX-010-0114]

• E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

# デバイスの寸法

