



# HX7.4N.300/600.H3.LD Çok Fonksiyonlu Paslanmaz Çelik Rampalı Kantar



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Maksimum yük [Max]       | 300/600 kg        |
| Minimum yük [Min]        | 2 kg              |
| Okuma up doğruluğu [d]   | 100/200 g         |
| Yasallaştırma birimi [e] | 100/200 g         |
| Dara aralığı             | -600 kg           |
| OIML sınıfı              | III               |
| Fiziksel parametreler    |                   |
| Display                  | 7" graphic colour |
| Tartım kefesi boyutları  | 1200×1500 mm      |

| Fiziksel parametreler    |   |
|--------------------------|---|
| Ambalaj boyutları        | 1740×1890×580 mm  |
| Net ağırlık              | 205 kg  |
| Brüt ağırlık             | 360 kg  |
| Kablo uzunluğu           | 3 m   |
| İndikatör                | PUE HX7   |
| Düğme sayısı             | 22  |
| Konstrüksiyon            |   |
| IP Sınıfı                | IP 68 construction, IP 66/68 indicator  |
| Klavye                   | membrane  |
| Konstrüksiyon            | Stainless steel AISI304   |
| Haberleşme arayüzler     |   |
| Haberleşme arayüzü       | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU   |
| Opsiyonel arayüzler      | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri   |   |
| Güç kaynağı              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Maksimum güç tüketimi    | 25 W  |
| Opsiyonel güç kaynağı    | 12-24V DC   |
| Çevresel koşullar        |   |
| Çalıştırma sıcaklığı     | -10 ÷ +40 °C  |
| Depolama sıcaklığı       | -10 ÷ +50 °C  |
| Atmosferik nem           | 10% ÷ 80% RH no condensation  |
| Fonksiyonel özellikler   |   |
| Maksimum platform sayısı | 2   |



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Ek modüller

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları



|                   | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| HX7.4N.150.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.150.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| HX7.4N.1500.H2.LD | 1100   | 1200   | 52     | 476    |
| HX7.4N.1500.H3.LD | 1200   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.300.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.600.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.1500.H4.LD | 1500   | 1500   | 52     | 476    |