



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,26M

Kabel PT0019



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) - Drucker Epson, Citizen

Kabellänge: 2 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 5 m. Passend für: Waagen mit Terminal PUE C41H
Waagen mit Terminal PUE HY Waagen mit Terminal PUE 5.15 (PUE 5.19) Terminal PUE C41H Terminal PUE
5.15 (PUE 5.19) Terminal PUE HY

Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage

H315 HR

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Wägemodule MAS1

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Auffahrwaage

H315 4N.H rostfrei

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Waagen HY10.H für FPVO

Multifunktionswaage TMX
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Kommunikationsmodul
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z

Plattformwaage
H315 4C
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Viehwaagen H315 4I.S
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE 5
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315