



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,299

Plattformwaage C315.150/300.C3.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	150 / 300 kg
Min. Belastung	1 kg
Zifferschritt [d]	50 / 100 g
Eichwert [e]	50 / 100 g
Tarierbereich	-300 kg
OIML-Klasse	III

Physikalische Parameter		
Display		LCD (hinterleuchtet)
Kabellänge		2,5 m
Waagschale		500×700 mm
Verpackungsgröße		730×800×270 mm
Nettogewicht		20,5 kg
Bruttogewicht		26,8 kg
Konstruktion		
Schutzart		IP 65 Konstruktion, IP 43 Messgerät
Konstruktion		pulverbeschichteter Stahl St3S
Waageschale		Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen		
Schnittstellen		RS232
Optionale Schnittstellen		RS232
Elektrische Parameter		
Stromversorgung		100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus
Maximaler Leistungsaufnahme		5 W
Akku-Betriebszeit		max 8h
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-10 – +40 °C
Lagertemperatur		-10 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		10% – 85% RH ohne Kondensation
Messgerät		C315



Extra payment for verification



Zubehör

Antivibrationstische
 Netzteile
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Wandhalterung, Stativ
 Anschlusskabel für Zigarettenzünder
 Displays
 Displays
 Kabel RS 232, RS 485

Konverter RS 232 – Ethernet
 Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
 Kabel RS 232, RS 485
 Konverter RS 232 – USB
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
 Konverter RS 232 – RS 485
 Thermische Drucker

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
 • RLAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts

