



radwag.com



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,2E2

CK-02/4 トランスポンダ カードリーダー

WX-004-0153



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

トランスポンダ

カードリーダーは、計量システムのオペレーターの迅速な識別およびログインや、トラックスケールでの車両識別に使用されます。CK-02/4 は、PUE 7

シリーズターミナルを搭載したはかり向けに設計されています。ターミナルの近くに設置され、RS 232インターフェースを介して通信を行います。電源は 5V で、はかりのターミナルから供給されます。

使用場面:

ロードセル式工業用はかりの追加機器;計量機器のオペレーター識別;トラックスケールでの車両識別
デザイン: トランスポンダ カードリーダー CK-02 は、プラスチック製のハウジングで製造されています。

用途: PUE 7

シリーズターミナルを搭載したはかり向けに設計されています。ターミナルの近くに設置され、RS 232インターフェースを介して通信を行います。電源は 5V で、はかりのターミナルから供給されます。

互換性あり (Additional Fee)

WPY 多機能はかり
PGC用WLYスケール
PGC用WPYスケール

WLY 上皿天秤
PUE 7.1 計量ターミナル

