



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,2FA

Wägemodul MAS 220.Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	220 g
Zifferschritt [d]	0,1 mg
Tarierbereich	-220 g
Physikalische Parameter	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Waagschale	ø42 mm
Abmessungen des Geräts	175×236×105 mm
Verpackungsgröße	610×340×295 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	+10 ÷ +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	40% ÷ 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

Antivibrationstische
Professionelle Wägestationen
Kabel RS 232, RS 485

Konverter RS 232 – USB
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
• RLAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Abmessungen des Geräts

