



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,2FA](http://radwag.com/es/info,w1,2FA)

# Módulo de pesaje MAS 220.Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	220 g
Legibilidad [d]	0,1 mg
Rango de tara	-220 g
Parámetros físicos	
Pantalla	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Dimensión de platillo	ø42 mm
Dimensiones de aparato	175×236×105 mm
Dimensiones de embalaje	610×340×295 mm
Masa neta	3,7 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz

## Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo +10 ÷ +40 °C

Humedad relativa de aire 40% ÷ 80%

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios

Mesas antivibratil  
Mesas de pesaje profesional  
Cables RS 232, RS 485

Convertidor RS 232 a USB  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

## Programas

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensiones de aparato

