



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,2FA

MAS 220.Y Modulo di pesatura



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	220 g
Accuratezza	0,1 mg
Intervallo di tara	-220 g
Parametri fisici	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	ø42 mm
Device dimensions	175×236×105 mm
Dimensioni del pacco	610×340×295 mm
Peso netto	3,7 kg
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz

Environmental conditions

Temperatura di lavoro +10 ÷ +40 °C

Umidità atmosferica 40% ÷ 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Tavoli antivibranti

Tavolo di pesata professionale

Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – USB Converter

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]

• Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions

